

CS350MA 电化学工作站资料

CS 系列电化学工作站具有出色的稳定性和精确度，先进的硬件和功能完善的软件，为涉及能源、材料、生命科学、环保等领域的科技工作者提供了优秀的科研平台。具体应用于：

1) 电合成、电沉积（电镀）、阳极氧化等反应机理研究；2) 电分析化学研究：电化学传感器的性能研究；3) 新型能源材料（锂离子电池、太阳能电池、燃料动力电池和超级电容器等）、先进功能材料以及光电材料的性能研究；4) 金属材料在不同介质（水/混凝土/土壤等）中的腐蚀研究与耐蚀性评价；5) 缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率的快速评价。



1、硬件参数指标

恒电位控制范围：±10V

恒电流控制范围：±2A（可扩展至20A/40A/100A）

电位控制精度：0.1%

电流控制精度：0.1%

电位分辨率：1μV

电流灵敏度：1pA

电位上升时间：1μs

参比电极输入阻抗：10¹³Ω||8pF

电流量程：2A~2nA，共10档

槽压：±30V

最大输出电流：±2A（可扩展至20A/40A/100A）外形尺寸（mm）：365(W)*338(D)*140(H)

CV和LSV扫描速度：0.001mV/s

CA 和 CC 脉冲宽度：0.0001~65000s

电流扫描增量：1mA @1A/mS

电位扫描时电位增量：0.076mV @1V/mS

SWV 频率：0.001~100KHz

DPV 和 NPV 脉冲宽度：0.0001~1000s

AD 数据采集：16bit@1MHz, 20bit @1KHz

DA 分辨率：16bit, 建立时间：1μs

CV 的最小电位增量：0.020mV

低通滤波器：8 段可编程

电流与电位量程：自动设置

接口通讯模式：USB2.0、RJ45网口

2、电化学阻抗功能指标

信号发生器：

频率响应：10μHz~1MHz

频率精确度：0.005%

交流信号幅值：0mV~2500mV

信号分辨率：0.1mV RMS

直流偏压：-10V~+10V

DDS 输出阻抗：50Ω

波形：正弦波，三角波，方波

正弦波失真：<1%

扫描方式：对数/线性，增加/下降

信号分析器：

最小积分时间：10mS或者循环的最长时间

最大积分时间：10⁶个循环或者10⁵S

测量时间延迟：0~10⁵ 秒

直流偏置补偿：

电位自动补偿范围：-10V~+10V

电流补偿范围：-1A~+1A

带宽调整(Bandwidth)：

自动或手动设置，共8级可调

3、CorrTest 测量与控制软件主要功能

稳态极化：开路电位测量（OCP）、恒电位极化（I-t 曲线测试）、恒电流极化、动电位扫描（TAFEL 曲线）、动电流扫描（DGP）、电位扫描-阶跃

暂态极化：任意恒电位阶梯波、任意恒电流阶梯波、恒电位阶跃（VSTEP）、恒电流阶跃

(ISTEP)

计时分析: 计时电位法 (CP)、计时电流法 (CA)、计时电量法 (CC)

伏安分析: 线性扫描伏安法 (LSV)、循环伏安法 (CV)、阶梯循环伏安 (SCV)、方波伏安 (SWV)、差分脉冲伏安 (DPV)、常规脉冲伏安 (NPV)、交流伏安 (ACV)、二次谐波交流伏安 (SHACV)、傅里叶变换交流伏安 (FTACV)

电流检测: 差分脉冲电流检测 (DPA)、双差分脉冲电流检测 (DDPA)、三脉冲电流检测 (TPA)、积分脉冲电流检测 (IPAD)

溶出伏安: 电位溶出分析 (PSA)、线性扫描溶出伏安 (LSSV)、阶梯溶出伏安 (SCSV)、方波溶出伏安 (SWSV)、差分脉冲溶出伏安 (DPSV)、常规脉冲溶出伏安 (NPSV)、差分常规脉冲溶出伏安 (DNPSV)

交流阻抗: 频率扫描-电位控制模式 (EIS-V)、频率扫描-电流控制模式 (EIS-I)、电位扫描 (IMPE, Mott-Schottky)、时间扫描-电位控制模式、时间扫描-电流控制模式、

充放电测试: 电池充放电测试、恒电流充放电 (GCD)、恒电位充放电、恒电位间歇滴定技术 (PITT)、恒电流间歇滴定技术 (GITT)

双恒测量: 氢扩散测试 (HDT)、盘环电极测试、法拉第效率测试

腐蚀测量: 动电位再活化法 (EPR)、电化学噪声 (EN)、电偶腐蚀测量 (ZRA)、氢扩散测试、晶间腐蚀测量

扩展测量: 电化学噪声 (EN)、电偶腐蚀测量 (ZRA)、电化学溶解/沉积、控制电位电解库仑法、动电位再活化法 (EPR)、溶液电阻测量、循环极化曲线 (CPP)、任意恒电位极化、脚本化定制测试

注: *氢扩散及旋转盘环电极测试需配置CS1002恒电位/恒电流仪或采用CS2350M双恒电位仪。

*产品3年质保。

4、仪器配置

- 1) 仪器主机 1 台;
- 2) CS Studio 测试与分析软件 1 套
- 3) 模拟电解池 1 个 (仪器自检器件)
- 4) 电源线/USB 数据线各 1 条
- 5) 电极电缆线 1 条
- 6) 电脑 (选配*)